



多目的高圧微細霧システム

NEW クールミステイ

HA2型



**機能性と快適性で
理想的な空間を!!**

 福栄産業株式会社

Cool Misty クールミスティの効果



畜産

暑熱対策



夏場の高温による飼育動物のストレスや飼料要求率の低下、暑熱による多量の熱死を防ぐことができます。

クールミスティは、高圧細霧ノズルによる「気化

冷却効果」換気扇等の併用により、極暑期の高温も素早く6~7℃は降下させることが可能です。

加湿管理



冬期の加湿暖房による舎内の乾燥防止や適時湿度を与えることができ、飼育管理が容易です。噴霧粒子は空中で蒸散してしまい、ノズルからのポタ落ちや床面が濡れることはありません。

伝染病の発生予防



クールミスティは、10~40ミクロン位の非常に細かい浮遊性の微細霧ですので、畜舎や施設内の隅々まで薬液の微粒子が行きわたり、ウィルスや病原菌を効果的に抑制することができます。

防塵対策



舎内の塵埃の飛散を抑え、呼吸器系疾患などの発生を予防します。また、舎外への有機物を含む塵埃の飛散による公害防止の防塵装置としても利用できます。



園芸

生育促進



クールミスティによる葉面散布の噴霧粒子は10~40ミクロン位の非常に細かい浮遊・拡散性のある極微細粒子なので作物の裏まで労力をかけずに栄養分を効果的に吸収させることができます。

加湿管理



送風用ファン等の空気循環装置を併用することにより、短時間に適度な湿度を均一に与えることができます。冬期の加湿暖房による室内の乾燥の防止、一定の湿度を好む栽培

作物や菌茸類栽培施設への定量加湿が可能です。

暑熱対策



発生させた微細霧の蒸発する際の、「気化冷却効果」と、遮光カーテン・換気扇等の併用により施設内温度を素早く6~7℃降下させることができます。植物の生育に悪影響を与える

室温上昇を抑えられ、同時に作業環境も改善されます。

防除効果



薬剤の噴霧は、作物の葉裏やハウスの隅々まで行きわたり、病害虫を効果的に防除します。施設内に入らずに消毒が可能のため、薬液の吸い込みや肌への付着の心配がなく安全で省力的です。

Cool Misty クールミスティ HA2型の特長

“クールミスティ”は、高圧フレキシブルホースと精密な噴霧ノズルを用いて動噴や高圧洗浄機の高圧力を利用し、非常に細かい浮遊性の微細霧を発生させ、さまざまな効果を得られる理想的なシステムです。

経済的システム



設備費が安い


- 従来の細霧装置に比べ、大幅に単純化、簡略化されています。誰でも簡単に取り付けることができるので、施工費がかかりません。
- 高圧フレキシブルホースはどのような形状のハウスにも自由に取付設置でき、部材に無駄がなく低コストです。
- 部材や部品をご自分の予算に合わせて自由に選べる「キット販売」なので、設備費用が抑えられます。
- 移設、撤去が容易に対応可能です。また、最初に一棟設置して、効果確認後に順次増設する事もできます。
- 水を媒体にしていますので、ランニングコストが安く、管理・保守に費用がかからず、極めて経済的です。
- お手持ちの動噴がそのまま利用できます。

噴霧自在システム

自動管理システムが可能

- ハウスの「防除」や施設の「冷房」「加湿」「灌水」などの作業を、タイマー・温湿度センサー・水位センサーなどを利用して、あなたの代わりに作業を行います。
- 使用目的や場所に応じて、噴霧方向を上向き・横向き・下向き等、自在に選択できます。また、噴口はシングル・ダブルの2種類から選ぶことができます。
- 使用目的に応じ、0.2ミリから0.8ミリまでのノズル孔径が選べ、噴霧粒子の形状と拡散性を選択できます。

“クールミスティ” 施工例



“クールミスティ” 関連部品

ステンレスノズル



孔径：φ0.2・φ0.3・φ0.5・φ0.8
型番：M-620S・M-630S・M-650S・M-680S

六角ニップルチーズ



型番：JAN-7・JAN-7a・JAN-77b

六角ニップル




型番：JAN-3

異径六角ニップル



型番：JAN-1

三方ニップルチーズ




型番：JAT-9

ラージ三方ニップルチーズ



型番：JBT-9

自動排水弁セット新



型番：JAG-10

ディスクフィルターセット



型番：# 140・# 200・OEF-140・OEF-200

HAホース



型番：HA-03・HA-05・HA-10・HA-15・HA-18・
HA-50・HA-100 他

動噴接続ホース



型番：HBL-50・HBL-100・HBL-150・HBL-200・
HBL-250



- ご使用前に『クールミスティ』の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
- 動噴用フィルターは必ず設置して下さい。設置しないとノズルに異物等が詰まり、使用不能となる場合があります。
- 薬液散布後は取扱説明書に従い、ホース、ノズル、フィルターエレメントの洗浄を必ず行って下さい。これをおこたりますとホース、ノズル、エレメントに目詰まりをおこし、使用不能となる場合があります。



福栄産業株式会社

www.fukuei-net.co.jp

お問い合わせは

本社

〒881-0104 宮崎県西都市大字鹿野田11365-2
TEL 0983-43-0121 FAX 0983-43-0131

熊本営業所 〒869-0551 熊本県宇城市不知火町御領335-1
TEL 096-453-9328 FAX 096-453-9329

沖縄営業所 〒901-1115 沖縄県島尻郡南風原町字山川314
TEL 098-889-2345 FAX 098-889-1255

関東営業所 〒215-0011 神奈川県川崎市麻生区百合丘2丁目15-31
TEL 044-959-4350 FAX 044-959-4351

東北営業所 〒990-2443 山形県山形市南三番町11-26 南三番館1
TEL 023-666-7331 FAX 023-666-7332